



K142

### Aansluitklem zonder sokkel 3 x 16 mm<sup>2</sup> + 4 x 10 mm<sup>2</sup>

#### Technische eigenschappen

##### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 60 A |
|-----------------|------|

##### Architectuur

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 1 |
|--------------|---|

##### Materiaal

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | Brons |
|-------|-------|

##### Aansluiting

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Aansluitdoorsnede schroefklemmen | 3x 16 + 4x 10 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------|-------------------------------|

##### Afmetingen

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 49 mm |
|--------|-------|