



K148

Aansluitklem zonder sokkel 6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 60 A

Architectuur

Aantal polen 1

Materiaal

Kleur Brons

Aansluiting

Aansluitdoorsnede schroefklemmen 6x 16 + 7x 10 mm²

Afmetingen

Lengte 85 mm