



**Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Nominaal aandraaimoment	3,50 - 3,50 NM
-------------------------	----------------

**Afmetingen**

Hoogte railsysteem	12 mm
Dikte rail	5 - 5 mm

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	65 A
-----------------	------

K96A