



K96A

**Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>**

#### **Technische eigenschappen**

##### **Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>

##### **Installatie, montage**

Nominaal aandraaimoment	3,50 - 3,50 NM
-------------------------	----------------

##### **Afmetingen**

Hoogte railsysteem	12 mm
Dikte rail	5 - 5 mm

##### **Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	65 A
-----------------	------