



K96H

Railklem 25 - 95 mm² 12 x 5/ 10

Technische eigenschappen

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	16 - 95 mm ²
Doorsnede stijve geleider	16 - 95 mm ²

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	10 - 10 NM
-------------------------	------------

Afmetingen

Hoogte railsysteem	12 mm
Dikte rail	5 - 10 mm
Breedte	22 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	225 A
-----------------	-------