



**Railklem 1,5 - 70 mm<sup>2</sup> 12 x 5/ 10**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider	16 - 35 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 70 mm <sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Nominaal aandraaimoment	8 - 8 NM
-------------------------	----------

**Afmetingen**

Hoogte railsysteem	12 mm
Dikte rail	5 - 10 mm
Hoogte	18 mm
Breedte	25,50 mm
Diepte	42 mm

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	175 A
-----------------	-------

K96M