



KB163A

Overbruggingsbaar - 1P - 12 M.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Uitvoering

Aantal polen 1

Afmetingen

Lengte 210 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 10 mm²

Capaciteit

Aantal modules 12