



KB263C

Overbruggingsbaar - 2P - 24 M.

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Architectuur

Aantal polen	2
--------------	---

Afmetingen

Lengte	420 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
---------------------------------	--------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	10 mm ²
---------------------------	--------------------

Type connector/stekker	Faseraail met pen
------------------------	-------------------

Capaciteit

Aantal modules	24
----------------	----