



Overbruggingsbaar - 2P - 24 M.

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 63 A

Architectuur

Aantal polen 2

Afmetingen

Lengte 420 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 10 mm²

Capaciteit

Aantal modules 24

KB263C