



KB280B

**Overbruggingsbaar - 2P - 56 M.**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 80 A

**Uitvoering**

Aantal polen 2

**Afmetingen**

Lengte 1000 mm

**Spanning**

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

**Aansluiting**

Doorsnede stijve geleider 16 mm<sup>2</sup>

**Capaciteit**

Aantal modules 57