



KB363C

Overbruggingsbaar - 3P - 24 M.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Afmetingen

Lengte	420 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
---------------------------------	--------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	10 mm ²
---------------------------	--------------------

Capaciteit

Aantal modules	24
----------------	----