



KB463C

## Overbruggingsbaar - 4P - 24 M.

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

#### Architectuur

Aantal polen	4
--------------	---

#### Afmetingen

Lengte	420 mm
--------	--------

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
---------------------------------	--------

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	10 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------

Type connector/stekker	Faseraail met pen
------------------------	-------------------

#### Capaciteit

Aantal modules	24
----------------	----