



**Overbruggingsbaar - 4P - 24 M.**

**Technische eigenschappen**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 63 A

**Architectuur**

Aantal polen 4

**Afmetingen**

Lengte 420 mm

**Spanning**

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

**Aansluiting**

Doorsnede stijve geleider 10 mm<sup>2</sup>

**Capaciteit**

Aantal modules 24

KB463C