



KB463C

## Overbruggingsbaar - 4P - 24 M.

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

#### Uitvoering

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 4 |
|--------------|---|

#### Afmetingen

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 420 mm |
|--------|--------|

#### Spanning

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4000 V |
|---------------------------------|--------|

#### Aansluiting

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Doorsnede stijve geleider | 10 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|--------------------|

#### Capaciteit

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modules | 24 |
|----------------|----|