



KB480B

## Overbruggingsbaar - 4P - 56 M.

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

#### Architectuur

Aantal polen	4
--------------	---

#### Afmetingen

Lengte	1000 mm
--------	---------

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
---------------------------------	--------

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	16 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------

#### Capaciteit

Aantal modulen	57
----------------	----