



KB480B

Overbruggingsbaar - 4P - 56 M.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 80 A

Uitvoering

Aantal polen 4

Afmetingen

Lengte 1000 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 16 mm²

Capaciteit

Aantal modulen 57