



KC125

### Bedradingsset 1-polig zwart 125 mm

#### Technische eigenschappen

##### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

##### Architectuur

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 1 |
|--------------|---|

##### Vermogen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 0,20 W |
|----------------------------------|--------|

##### Aansluiting

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Leidingdoorsnede | 10 - 10 mm <sup>2</sup> |
|------------------|-------------------------|

##### Kabel

|             |        |
|-------------|--------|
| Kabellengte | 0,12 m |
|-------------|--------|

##### Afmetingen

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 125 mm |
|--------|--------|