



KC150

Bedradingsset 1-polig zwart 150 mm

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

Architectuur

| | |
|--------------|---|
| Aantal polen | 1 |
|--------------|---|

Vermogen

| | |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 0,30 W |
|----------------------------------|--------|

Aansluiting

| | |
|------------------|-------------------------|
| Leidingdoorsnede | 10 - 10 mm ² |
|------------------|-------------------------|

Kabel

| | |
|-------------|--------|
| Kabellengte | 0,15 m |
|-------------|--------|

Afmetingen

| | |
|--------|--------|
| Lengte | 150 mm |
|--------|--------|