



KC325

Bedradingsset 3-polig zwart 125mm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Uitvoering

Aantal polen 3

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 0,60 W

Aansluiting

Leidingdoorsnede 10 - 10 mm²

Kabel

Kabellengte 0,12 m

Afmetingen

Lengte 125 mm