



KD302M

Aansluitrail 3-polig voor 2 motorbeveiligingsschakelaars

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Uitvoering

Aantal polen 3

Afmetingen

Lengte 88 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 10 mm²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 55 °C

Capaciteit

Aantal modules 5