



KD304M

Aansluitrail 3-polig voor 4 motorbeveiligingsschakelaars

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Architectuur

Aantal polen	3
--------------	---

Afmetingen

Lengte	176 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
---------------------------------	--------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	10 mm ²
---------------------------	--------------------

Type connector/stekker	Doorverbindingsrail met vork
------------------------	------------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Capaciteit

Aantal modules	10
----------------	----