



KD304M

### Aansluitrail 3-polig voor 4 motorbeveiligingsschakelaars

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

##### Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

##### Afmetingen

Lengte	176 mm
--------	--------

##### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
---------------------------------	--------

##### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	10 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

##### Capaciteit

Aantal modules	10
----------------	----