




KDE04087011



## Scharnierdeksel E04 147x247mm grijs voor 8mm vloerafdekking

### Technische eigenschappen

#### Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	54 mm
Inbouwbreedte	247 mm
Inbouwlengte	147 mm
Lengte	161 mm
Breedte	261 mm
Dikte van tapijt uitsparing	8 mm

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor natte reiniging	Nee

#### Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

#### Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Kleur	Ijzergrijs
RAL-kleur	7011

#### Deksel, deur

Materiaal deur	Polyamide (PA)
----------------	----------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------

#### Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

#### Vorm

Vorm	Rechthoekig
------	-------------

#### Teksten

Leidinguitgang	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

**Aansluiting**

---

Aantal leidinginvoeringen	1
Aantal stopcontacten	4

---

**Uitrusting**

---

Aantal ingebouwde apparaten	4
Aantal stopcontactdozen	2

---

**Veiligheid**

---

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	E04

---