



Kamrail vork 1-polig 16 mm² 57 modulen

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 80 A

Architectuur

Aantal polen 1

Afmetingen

Lengte 1000 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 16 mm²

Capaciteit

Aantal modulen 57

KDN180B