



KDN263B

## Kamrail vork 2-polig 10 mm<sup>2</sup> 56 modulen

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

#### Architectuur

Aantal polen	2
--------------	---

#### Afmetingen

Lengte	1000 mm
--------	---------

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
---------------------------------	--------

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	10 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------

Type connector/stekker	Doorverbindingsrail met vork
------------------------	------------------------------

#### Capaciteit

Aantal modulen	56
----------------	----