



KDN263B

Kamrail vork 2-polig 10 mm² 56 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

Uitvoering

| | |
|--------------|---|
| Aantal polen | 2 |
|--------------|---|

Afmetingen

| | |
|--------|---------|
| Lengte | 1000 mm |
|--------|---------|

Spanning

| | |
|---------------------------------|--------|
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4500 V |
|---------------------------------|--------|

Aansluiting

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Doorsnede stijve geleider | 10 mm ² |
|---------------------------|--------------------|

Capaciteit

| | |
|----------------|----|
| Aantal modulen | 56 |
|----------------|----|