



KDN280B

Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

Architectuur

Aantal polen	2
--------------	---

Afmetingen

Lengte	1000 mm
--------	---------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
---------------------------------	--------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	16 mm ²
---------------------------	--------------------

Capaciteit

Aantal modulen	57
----------------	----