



KDN363A

### Kamrail vork 3-polig 10 mm<sup>2</sup> 12 modulen

#### Technische eigenschappen

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom 63 A

##### Architectuur

Aantal polen 3

##### Afmetingen

Lengte 210 mm

##### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

##### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 10 mm<sup>2</sup>

Type connector/stekker Doorverbindingsrail met vork

##### Capaciteit

Aantal modulen 12