



KDN363B

Kamrail vork 3-polig 10 mm² 57 modulen

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 63 A

Architectuur

Aantal polen 3

Afmetingen

Lengte 1000 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 10 mm²

Type connector/stekker Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modulen 57