



KDN363B

## Kamrail vork 3-polig 10 mm<sup>2</sup> 57 modulen

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 63 A

#### Architectuur

Aantal polen 3

#### Afmetingen

Lengte 1000 mm

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 10 mm<sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modulen 57