



KDN363G

Overbruggingsbaar 3P 63A met vorken 10mm² 18M

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 63 A

Architectuur

Aantal polen 3

Afmetingen

Lengte 315 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 10 mm²

Type connector/stekker Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modules 18