



KDN363G

Overbruggingsbaar 3P 63A met vorken 10mm² 18M

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Architectuur

Aantal polen	3
--------------	---

Afmetingen

Lengte	315 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
---------------------------------	--------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	10 mm ²
---------------------------	--------------------

Capaciteit

Aantal modules	18
----------------	----