



KDN363G

### Overbruggingsbaar 3P 63A met vorken 10mm<sup>2</sup> 18M

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

##### Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

##### Afmetingen

Lengte	315 mm
--------	--------

##### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
---------------------------------	--------

##### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	10 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------

##### Capaciteit

Aantal modules	18
----------------	----