



KDN380B

### Kamrail vork 3-polig 16 mm<sup>2</sup> 57 modulen

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 80 A

##### Uitvoering

Aantal polen 3

##### Afmetingen

Lengte 1000 mm

##### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

##### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 16 mm<sup>2</sup>

##### Capaciteit

Aantal modulen 57