



Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 56 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 80 A

Uitvoering

Aantal polen 4

Afmetingen

Lengte 1035 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 16 mm²

Capaciteit

Aantal modulen 58

KDN450E