



Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 54 modulen

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 80 A

Architectuur

Aantal polen 4

Afmetingen

Lengte 1000 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 16 mm²

Capaciteit

Aantal modulen 54

KDN451E