



KDN463B

Kamrail vork 4-polig 10 mm² 57 modulen

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 63 A

Architectuur

Aantal polen 4

Afmetingen

Lengte 1000 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 10 mm²

Capaciteit

Aantal modulen 57