



KDN480B

## Kamrail vork 4-polig 16 mm<sup>2</sup> 56 modulen

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 80 A |
|-----------------|------|

#### Uitvoering

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 4 |
|--------------|---|

#### Afmetingen

|        |         |
|--------|---------|
| Lengte | 1000 mm |
|--------|---------|

#### Spanning

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4500 V |
|---------------------------------|--------|

#### Aansluiting

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Doorsnede stijve geleider | 16 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|--------------------|

#### Capaciteit

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modulen | 56 |
|----------------|----|