


KDQ08059005



Scharnierdeksel Q08 294x294mm zwart voor 5mm vloerbedekking

Technische eigenschappen

Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	53 mm
Inbouwbreedte	294 mm
Inbouwlengte	294 mm
Lengte	314 mm
Breedte	314 mm
Dikte van tapijt uitsparing	5 mm

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005

Deksel, deur

Materiaal deur	Polyamide (PA)
Type deur	Klapdeksel

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------

Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Teksten

Leidinguitgang	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	1
Aantal stopcontacten	8
Uitrusting	
Aantal ingebouwde apparaten	8
Aantal stopcontactdozen	4
Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q08