



KXA0414

Rijgklem 2-voudig F/F, 4 mm², schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	26 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	51,50 mm
--------	----------

Breedte	90 mm
---------	-------

Diepte	6 mm
--------	------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 4 mm ²
----------------------------	-------------------------

Doorsnede stijve geleider	0.5 - 6 mm ²
---------------------------	-------------------------

Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

RAL-kleur	7030
-----------	------

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------