



KXA0414

Rijgklem 2-voudig F/F, 4 mm², schroef

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 26 A

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 1 W

Afmetingen

Hoogte 51,50 mm

Breedte 90 mm

Diepte 6 mm

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.5 - 4 mm²

Doorsnede stijve geleider 0.5 - 6 mm²

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7030

Materiaal Polyamide (PA)