



KXB10E

### Rijgklem 10 mm<sup>2</sup> aarde, schroef, gesloten uitvoering

#### Technische eigenschappen

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom	0
-----------------	---

##### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

##### Afmetingen

Hoogte	55 mm
--------	-------

Breedte	54 mm
---------	-------

Diepte	10 mm
--------	-------

##### Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

##### Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

##### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	2.5 - 10 mm <sup>2</sup>
----------------------------	--------------------------

Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------------