

KXB150LH

Rijgklem 150 mm² fase, 309 A/1000 V schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	309 A
-----------------	-------

Afmetingen

Hoogte	98,60 mm
Breedte	96 mm
Diepte	28 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	35 - 150 mm ²
Doorsnede stijve geleider	50 - 185 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------