



KYA0214

**Rijgklem 3-voudig, fase, fase, 0,08 - 2,5 mm<sup>2</sup>, quickconnect**

**Technische eigenschappen**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 24 A

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN 1 W

**Afmetingen**

Hoogte 51,20 mm

Breedte 5 mm

Diepte 95 mm

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider 0.13 - 4 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 0.13 - 4 mm<sup>2</sup>

**Materiaal**

Kleur Grijs

RAL-kleur 7030

Materiaal Polyamide (PA)