



KYA0214

Rijgklem 3-voudig, fase, fase, 0,08 - 2,5 mm², quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 24 A

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 1 W

Afmetingen

Hoogte 51,20 mm

Breedte 5 mm

Diepte 95 mm

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.13 - 4 mm²

Doorsnede stijve geleider 0.13 - 4 mm²

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7030

Materiaal Polyamide (PA)