

KYB16LH

Rijgklem 16 mm² fase, 57 A/800 V, quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	76 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	47,70 mm
Breedte	94 mm
Diepte	12 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	4 - 16 mm ²
Doorsnede stijve geleider	4 - 16 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)