




LAR02MKS



Kabeluitgang voor technische vloer >32mm / flexibele vloergoot

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Ja

Instructies

Onderhoud van vloer	Nat
---------------------	-----

Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Nee

Deksel, deur

Type deur	Zonder deksel
-----------	---------------

Afmetingen

Inbouwdiameter	122 mm
----------------	--------