



LF/FB, T- en kruisstuk voor goot 60x150 mm, lichtgrijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| Hoogte | 61 mm |
| Breedte | 150 mm |

Toebehoren

| | |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Materiaal

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-kleur | 7035 |

Veiligheid

| | |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

Uitrusting

| | |
|---------------------|------------|
| Met beschermfolie | Nee |
| Gerelateerde Series | LFH 60x150 |

LF6015087035

