



LF6019007030



## LF, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, grijs

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	60 mm
Breedte	190 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	9060 - 9060 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	38
--	----

#### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	7030
Kleur	Grijs

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30

#### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

#### Aansluitmogelijkheden

Kabelgootverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
---------------------	--------------------------------

#### Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 4
Aantal scheidingswanden	3
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee