



LFF2003588014

## M6146-RAL8014 T-stuk LF

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	20 mm
Breedte	33 mm

#### Toebehoren

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

#### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

#### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Bruin
RAL-kleur	8014

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

#### Samenstelling

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----